

ナック通信

19.20
合併号

オゾン濃度も高まり、さらなる進化を遂げたオゾン水が登場。オゾンには特有のにおいがありますが、本製品は微臭のためほとんど気になりません。様々な分野で今後活躍する可能性を秘めたオゾンB.nano水。

オゾンB.nano® 水 洗-SEN-

年内特別価格

本体(1本) (215ml入り)	： ¥3,520(税込) → ¥1,760 (税込)
スプレーセット (本体1本 + スプレー)	： ¥3,850(税込) → ¥2,090 (税込)



※スプレーは詰め替え用です

特約店（敬称略）

中電興業株式会社 ジョブラックス株式会社
システムアグロ株式会社

製造・販売 ナック注文フォームでもご購入いただけます。
株式会社ナック <http://www.foamest.shop/contact.html>



例えば...

- ・花き(切り花)の長持ち ・厨房機器の洗浄 ・医療機器の除菌・洗浄
- ・野菜洗浄 ・お部屋のペット臭対策 等

HPに特設ページもあります。詳細はそちらへ！

洗-SEN-



オゾン水を複数の小瓶に入れて、冷蔵庫で冷蔵保存。
日数経過後に一瓶ずつ開栓して、濃度を測定しました。
岐阜で生成後、北海道へ輸送し、測定しています。
現在はさらに持続性が高まっています！

ナックの新製品から驚きの技術まで最新情報をお届け！！
ナックが活動しているSNSをご紹介

スマホでQRコードを読み込んでナックのSNSをのぞいてみませんか？



ホームページ



LINE



Twitter



Facebook



YouTube

※ホームページ、LINEからすべてのSNSに飛べます。→

株式会社ナック

検索

株式会社ナック



このマークが目印！

次回のナック通信は



12月発送予定！
お楽しみに！



〒501-3936岐阜県関市倉知藤谷西ヶ洞2900-1

TEL：0575-24-2218 FAX：0575-22-4266

Mail：nac_sales@nac-nmg.com HP：www.foamest.shop

オゾンB.nano水を
自分で作ってみませんか？

Foamest® O3ZF

よりコンパクトになって持ち運びしやすくなったオゾンB.nano発生装置。オゾンを発生させる本体と、B.nanoを発生するFoamestフラットを組み合わせて使います。



	Foamest® O3ZF
電源	AC100V 50/60Hz
使用気体	酸素（99.6%）
供給ガス圧力	0.1MPa
気泡発生量	40cc/min
使用環境条件	水温～25℃ 湿度90% R.H.以下 結露・凍結なき事

使い方・事例

オゾンB.nano水がお手元で簡単につくれます。

○グリストラップなどの小型排水処理装置なら、処理効率UP

○医療機器・医療器具等の洗浄除菌

こんなところで使われています

歯科医院（京都）・歯科医院（愛知）・食品関係（愛知）・農業（静岡）など




Foamest® O3G

水流カット式ノズルを使用したFoamestO3G。農場での使用を想定して、オゾン発生器とポンプを一つの台車に組み合わせました。

使用される水量に合わせて、大小2種類のノズルをご用意。また、使用場所や方法に応じてカスタマイズもいたします。ぜひご相談ください。

	Foamest® O3G	
電源	AC100V 50/60Hz	
使用気体	酸素（99.6%）	
供給ガス圧力	0.3～0.5MPa	
対応水量	20L	1000L
使用環境条件	気温5～35℃ 湿度90% R.H.以下 結露・凍結なき事	



使い方・事例

灌水タンクにオゾンを導入し、散布して使います。

炭酸バブルと併用できるカスタマイズで、昼夜使い分けもOK!

○野菜などの病気の予防

○土中の嫌気性菌をはじめとする雑菌に対して洗浄、除菌が可能

○酸素による育成促進


○医療機器医療器具の洗浄・除菌はO3Gでも！

こんなところで使われています

イチゴ農家（岐阜）・ぶどう園（北海道）・ガーベラ（浜松）・医療（岡山）など

※イラストはイメージです


★FoamestO3ZFとFoamestO3Gを比較すると...



対流がないので、対応水量は少なめ。
ただし、攪拌したくないときには有効です。

大水量への対応が比較的容易です。
また水を強制的に攪拌します。

水流カット式ノズルとは



気泡発生体から出た泡が大きくなる前に、水の流れてカット。均一で細かな泡が生成します。